


### B/T® PerfectPosition® 泵管

#### 定位更加简单一定位标识指示准确 安装位置

- 专为在 B/T 泵中使用而优化, 提供您所期望的泵管寿命、流速以及可重复性



泵管尺寸	B/T 87	B/T 91
内径	12.7 mm (0.5")	19.0 mm (0.75")
软管倒刺尺寸	12.7 mm (½")	19.0 mm (¾")
流速范围 (近似值) †	0.67 ~ 18.9 LPM (0.17 ~ 5.0 GPM)	1.4 ~ 42 LPM (0.4 ~ 11.1 GPM)

泵管材质	描述		
硅胶 (铂处理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 USP Class V、EP、FDA、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>低蛋白质粘连, 抗真菌, 不含酚酞盐和乳胶</li> <li>适应较宽温度范围</li> </ul>	<b>ZD-96510-87</b>	<b>ZD-96510-91</b>
 硅胶 (过氧化物处理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>优良的物理压缩能力</li> <li>经济实惠, 长使用寿命</li> </ul>	<b>ZD-96400-87</b>	<b>ZD-96400-91</b>
 BioPharm Plus 硅胶(铂处理)	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 USP Class VI、EP、FDA、3A、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>超光滑内壁, 可最大程度减少颗粒附着</li> <li>超低浸出—是实验室和生物制药应用的理想选择</li> </ul>	<b>ZD-96445-87</b>	<b>ZD-96445-91</b>
 Puri-Flex™	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>可热封和焊接, 经济实惠</li> <li>使用寿命远比硅胶管或其它 TPE 泵管长</li> </ul>	<b>ZD-96419-87</b>	<b>ZD-96419-91</b>
 C-Flex®	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合: USP Class VI、EP、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>可热封和焊接, 经济实惠</li> <li>更加抗 pH 值波动</li> </ul>	<b>ZD-06424-87</b>	<b>ZD-06424-91</b>
 PharMed® BPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合: USP Class VI、EP、FDA、NSF-51、REACH 及 RoHS 的要求</li> <li>泵管寿命超过 10,000 小时, 可热封和焊接</li> <li>组织和细胞培养的最佳选择</li> </ul>	<b>ZD-06507-87</b>	<b>ZD-06507-91</b>
 PharmaPure®	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合: USP Class VI、EP、FDA、REACH 及 RoHS 的要求</li> <li>无毒且无溶血性</li> <li>高压条件下仍具有较长使用寿命, 极低剥落</li> </ul>	<b>ZD-06437-87</b>	<b>ZD-06437-91</b>
 Chem-Durance® Bio	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合: USP Class VI、FDA、REACH 及 RoHS 的要求</li> <li>出色的化学相容性和生物相容性</li> <li>高压条件下寿命非常长且持久耐用</li> </ul>	<b>ZD-06443-87</b>	<b>ZD-06443-91</b>
 Tygon® E-LFL	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合: USP Class VI、EP、FDA、EU 食品、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>在所有 Tygon 泵管中的使用寿命最长</li> <li>出色的耐化学性</li> </ul>	<b>ZD-06440-87</b>	<b>ZD-06440-91</b>
 Tygon® E-Food (B-44-4X)	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 FDA、EU 食品、NSF-51、3A、REACH、RoHS 及 ADCF 的要求</li> <li>光滑内壁, 不受化学消毒剂影响</li> <li>无毒, 因此不会影响味道或气味</li> </ul>	<b>ZD-06418-87</b>	<b>ZD-06418-91</b>
 Norprene® Food (A-60-F)	<ul style="list-style-type: none"> <li>符合 FDA、3A、NSF-51、REACH 及 RoHS 的要求</li> <li>是高温食品应用的理想选择</li> <li>具有耐热和耐臭氧性, 良好的耐酸/碱性</li> </ul>	<b>ZD-06399-87</b>	<b>ZD-06399-91</b>

†根据以下条件决定: 采用 11-321 rpm 转速的驱动器; 入口处 0 bar (0 psi), 出口处 0.03 bar (0.5 psi), 水温 22°C (72°F)。